


Manivelle IEA, sans ressort



Poignée IEA à poussoir ou à levier.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Mécanique d'insertion/d'extraction innovante

Conformément à PICMG 3.0 R2.0

Pour faces avant en acier inoxydable et aluminium

Conception ergonomique

Verrouillage sécurisé

Poignée à levier ou à poussoir AdvancedTCA IEA

Sans chargement à ressort

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Poignée

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Quantité par colis	Type de poignée
20818-121	Haut	10	Poussoir
20818-124	Fond	10	Levier
20818-122	Fond	10	Poussoir
20818-123	Haut	10	Levier

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661

Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0

Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35

Assago, Italy
+39.02.932.7141

Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943

Qingdao, China
+86.532.8771.6101

Singapore
+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271

Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India
+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374

Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE