


On-Board Rack | Rack embarqué



Adapté aux contraintes de vibrations permanentes, chocs, températures élevées et forte humidité.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour applications ferroviaires embarquées

Convient pour les vibrations entretenues, chocs, températures élevées, et une forte humidité

Pour bacs à cartes SNCF 1, 2, ou bacs à cartes SNCF 3U (NF F61-005, CF 60-002)

L'arrière est prévu pour des connecteurs standard ; cadre arrière personnalisable avec les pions de détrompage SNCF

Cadre arrière avec goulotte de câblage intégrée

Plusieurs racks peuvent être superposés ou accouplés

Soudé, certifiée selon la norme EN 15085 (CL2)

Soudures passivées en acier inoxydable pour éviter la corrosion

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Charge statique: | 25kg |
| Profondeur: | 341.8mm |
| Type de produit: | Rack |
| Conformité: | SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
| Matériau du bâti: | Acier |

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur du rack | Largeur | Quantité par colis | Matériau |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------|----------|--------------------|------------------|
| 10170-013 | 6U | 290mm | 36HP | 252.65mm | 1 | Acier inoxydable |
| 10170-017 | 9U | 423.4mm | 36HP | 252.65mm | 1 | Acier inoxydable |
| 10170-012 | 6U | 290mm | 84HP | 496.4mm | 1 | Acier inoxydable |
| 10170-014 | 3U | 156.7mm | 84HP | 496.4mm | 1 | Acier inoxydable |
| 10170-016 | 9U | 423.4mm | 84HP | 496.4mm | 1 | Acier inoxydable |
| 10170-015 | 3U | 156.7mm | 36HP | 252.65mm | 1 | Acier inoxydable |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE