


Systeme Cube MTCA.4 pour 7 Modules Double AMC, 5 U, 42 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

11850-021

Le système est conçu pour les travaux de développement et les essais en laboratoire. Le module de ventilateur échangeable à chaud avec EMMC assure un refroidissement adéquat des slots avant et arrière avec un faible niveau sonore. La vitesse de rotation des ventilateurs réglable séparément via le MCH pour la zone avant et arrière. La carte fond de panier comporte des lignes d'horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4, ainsi que des verrouillages. Il fournit également des connexions directes pour SAS/SATA et des lignes entre les AMC.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à la spécification PICMG MTCA.4 R1.0

5 U, Système cube 42 F pour 6 modules AdvancedMC Double Mid-Size et 1 module Double Full-Size, 1 MCH Double Full Size et 1 module d'alimentation Double Full Size

6 slots pour module de transition arrière (RTM) Double Mid-Size et un slot pour module Double Full-Size

Carte fond de panier avec topologie Star, liaisons directes pour S-ATA/SAS, lignes d'horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4

Topologie horloge selon PICMG AMC.0 R2.0

Cassette de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation d'air de bas en haut, vitesse de rotation des ventilateurs réglable séparément via le MCH pour la zone avant et arrière

Filtre à air accessible par l'avant

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 7

Type: Rack de 19" demi-largeur

Type de cartes fond de panier: Topologie MTCA.4 Star

Transfert de données: 40 GbE; PCIe Gen3

Alimentation par slot: 80W

Direction de la circulation d'air: Du bas vers le haut

Hauteur du rack: 5U

Type d'alimentation électrique: (1) Double Full-size PM

Alimentation incluse: Non

E/S arrière: Oui

Conformité: PICMG MTCA.4 R1.0

Profondeur: 373.3mm

Hauteur: 222.25mm

Net Weight: 10.35kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE