


# Système MTCA.0 pour 6 modules AMC Single Mid-Size, MTCA.0, 1 U, 84 F

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

11850-025



Système MicroTCA 1 U avec panier à cartes horizontal pour modules AdvancedMC de largeur unique. Le châssis dispose d'une entrée pour l'alimentation AC à l'arrière et d'une alimentation électrique intégrée de 400 W. Le PM EMMC (régulateur de gestion amélioré du module d'alimentation) est installé à l'arrière de la carte fond de panier.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Conforme à la spécification PICMG MTCA.0 R1.0

1 U, Système de bac à cartes 19" pour 6 modules AdvancedMC Single Mid-Size, 1 MCH Single Full-Size

Entrée secteur AC (100 ... 240 VAC) à l'arrière du coffret, Bloc d'alimentation embarqué 400 W, gestion de l'alimentation (PM EMMC) sur la carte fond de panier

Cassette de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation du flux d'air de la droite vers la gauche

Filtre à air, interchangeable par l'avant

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 6

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: Topologie MTCA.0 Star, proposition de champ d'application

Transfert de données: 40 GbE; PCIe Gen3

Alimentation par slot: 50W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De droite à gauche

Hauteur du rack: 1U

Type d'alimentation électrique: Open Frame

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Non

Conformité: PICMG MTCA.0 R2.0

Profondeur: 301mm

Hauteur: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Quantité par colis: 1

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Entièrement monté, câblé et vérifié.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**