

PDU| Bâti de prises, SCHUKO, Raccordement Wieland®



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack. Le connecteur Wieland permet de combiner facilement différents cordons d'entrée de l'alimentation.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Hauteur 1 U

Sortie par prises SCHUKO

Entrée via connecteur Wieland® GST 18

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Montage horizontal ou vertical

Conforme à la norme DIN 57620

SPÉCIFICATIONS

- Longueur:** 438.5mm
- Matériau:** Aluminium; Polyamide
- Type de produit:** Bâti de prises

Table 1/2

Référence catalogue	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Tension CA	Fonction	Quantité par colis

60110-354	SCHUKO	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1
60110-353	SCHUKO	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1
60110-343	SCHUKO	8	Non	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1
60110-345	SCHUKO	8	Non	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	Non	230V		1

Table 2/2

Référence catalogue	Couleur	Profondeur	Finition
60110-354	Rouge	44mm	Anodisé
60110-353	Noir	44mm	Anodisé
60110-343	Gris	44mm	Anodisé
60110-352	Gris	44mm	Anodisé
60110-345	Rouge	44mm	Anodisé
60110-344	Noir	44mm	Anodisé

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE