

Staffa a parete orizzontale esterna APY



CARATTERISTICHE

Staffa da muro per profili a C e profili strut, orientamento orizzontale

Completo di fissaggi

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Tipo di profilato	Tipo di profilo strut	Altezza (H)
APYSTRUTS6	584840	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Acciaio	Elettrozincato	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTE G	584751	Acciaio	Elettrozincato	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Acciaio	Elettrozincato	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	B	C
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTE G	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	B	C
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

