nVent | CADDY

We connect and protect

Morsetto tubo isolato pesante, 41–48 mm, tubo 1-1/4", M8/M10, galvanizzato

CODICE A CATALOGO

HDI032EG

CARATTERISTICHE

- Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l’uso con chiavi
- Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni inferiori a 4”
- Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1
- Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109
- Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

- Numero articolo: 579005
- Materiale: Acciaio;Gomma EPDM-SBR
- Finitura: Elettrozincato
- Temperatura: -50 to 110 °C
- Colore: Nero
- Diametro esterno (OD): 41 - 48 mm
- Dimensione del tubo: 1 1/4"
- NB/DN: 32
- Dimensione barra (RS): M8;M10
- Larghezza (W): 25 mm
- Spessore (T): 2 mm

Diametro della vite (Sc): 8 mm

Diametro vite con sistema metrico (Sc): M8

Lunghezza della vite (L): 25mm

Carico statico: 2000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.