

# PX NI Morsetto per tubi, S316, 41–46 mm OD, 1/2" Filettatura, 27 mm

## CODICE A CATALOGO

**PXN046S6**



## CARATTERISTICHE

Comprende un dado combinato maschio/femmina

Per applicazioni pesanti

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 577500

Dado incluso: Sì

Materiale: Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)

Diametro esterno (OD): 41 - 46 mm

Dimensione del tubo: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Dimensione barra (RS): M10

Filettatura (G): 1/2"

Larghezza (W): 27 mm

Spessore (T): 2 mm

Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 20mm

Carico statico: 2500N



**AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221  
 Opzione 1 – Assistenza clienti  
 Opzione 2 – Assistenza tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

**Europa**

Germania:  
 800 1890272  
 altri paesi:  
 +31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

