

# Gancio ad anello regolabile in altezza FCS



## CERTIFICAZIONI

FM Approved, Pipe Hanger Components



## CARATTERISTICHE

Raccomandati per il supporto di tubazioni di impianti sprinkler fissi, privi di isolamento

La fascia e il noddolino, completamente riprogettati, minimizzano l'attrito per consentire un più semplice posizionamento lungo la barra filettata (dimensioni da 1/2" a 4")

Le estremità lavorate della parte superiore della fascia semplificano il montaggio e lo smontaggio del collare

I bordi arrotondati della fascia aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni in metallo o plastica

La confezione include tutto il necessario per l'installazione

## SPECIFICHE

**Finitura:** Elettrozincato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | NB/DN | Diametro esterno (OD) | Dimensione barra (RS) | Larghezza (W) | A.    |
|-------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|
| FCS0100M10        | 597969          | 25    | 34 mm                 | M10                   | 10 mm         | 87 mm |
| FCS0125M10        | 597971          | 32    | 43 mm                 | M10                   | 10 mm         | 91 mm |


| Codice a catalogo | Numero articolo | NB/DN | Diametro esterno (OD) | Dimensione barra (RS) | Larghezza (W) | A.     |
|-------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------|
| FCS0150M8         | 597965          | 40    | 48 mm                 | M8                    | 10 mm         | 97 mm  |
| FCS0100M8         | 597963          | 25    | 34 mm                 | M8                    | 10 mm         | 85 mm  |
| FCS0250M10        | 597974          | 65    | 76 mm                 | M10                   | 10 mm         | 142 mm |
| FCS0200M8         | 597966          | 50    | 60 mm                 | M8                    | 10 mm         | 112 mm |
| FCS0075M10        | 597968          | 20    | 27 mm                 | M10                   | 10 mm         | 76 mm  |
| FCS0150M10        | 597972          | 40    | 48 mm                 | M10                   | 10 mm         | 99 mm  |
| FCS0300M10        | 597975          | 80    | 89 mm                 | M10                   | 10 mm         | 164 mm |
| FCS0200M10        | 597973          | 50    | 60 mm                 | M10                   | 10 mm         | 114 mm |
| FCS0400M10        | 597976          | 100   | 114 mm                | M10                   | 10 mm         | 206 mm |
| FCS0125M8         | 597964          | 32    | 43 mm                 | M8                    | 10 mm         | 89 mm  |
| FCS0600M12        | 597978          | 150   | 165 mm                | M12                   | 15 mm         | 272 mm |
| FCS0500M12        | 597977          | 125   | 140 mm                | M12                   | 15 mm         | 227 mm |
| FCS0800M16        | 597979          | 200   | 219 mm                | M16                   | 25 mm         | 349 mm |
| FCS1000M20        | 597981          | 250   | 273 mm                | M20                   | 25 mm         | 480 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | B     | C     | Carico statico | Dimensione chiave | Certificazioni                                    |
|-------------------|-----------------|-------|-------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| FCS0100M10        | 597969          | 36 mm | 19 mm | 2000N          | 15 mm             | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0125M10        | 597971          | 36 mm | 15 mm | 2000N          | 15 mm             | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0150M8         | 597965          | 41 mm | 17 mm | 2000N          | 13 mm             | VdS G4050054                                      |
| FCS0100M8         | 597963          | 36 mm | 19 mm | 2000N          | 13 mm             | VdS G4050054                                      |
| FCS0250M10        | 597974          | 68 mm | 30 mm | 3500N          | 15 mm             | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0200M8         | 597966          | 50 mm | 20 mm | 2000N          | 13 mm             | VdS G4050054                                      |
| FCS0075M10        | 597968          | 31 mm | 17 mm | 2000N          | 15 mm             | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |

| Codice a catalogo | Numero articolo | B      | C      | Carico statico | Dimensione chiave | Certificazioni                                    |
|-------------------|-----------------|--------|--------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| FCS0150M10        | 597972          | 41 mm  | 17 mm  | 2000N          | 15 mm             | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0300M10        | 597975          | 83 mm  | 39 mm  | 3500N          | 15 mm             | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0200M10        | 597973          | 50 mm  | 20 mm  | 2000N          | 15 mm             | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0400M10        | 597976          | 112 mm | 55 mm  | 3500N          | 15 mm             | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0125M8         | 597964          | 36 mm  | 15 mm  | 2000N          | 13 mm             | VdS G4050054                                      |
| FCS0600M12        | 597978          | 146 mm | 63 mm  | 5000N          | 18 mm             | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0500M12        | 597977          | 114 mm | 44 mm  | 5000N          | 18 mm             | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0800M16        | 597979          | 184 mm | 75 mm  | 8500N          | 24 mm             | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS1000M20        | 597981          | 279 mm | 143 mm | 10000N         | 30 mm             | VdS G4050054                                      |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

