

Dado esagonale



CARATTERISTICHE

Filettato internamente con un profilo esagonale esterno per applicazioni multiple

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione barra	Spessore	Dimensione del filo
010M6	592040	Acciaio	Elettrozincato	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Acciaio	Elettrozincato	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Acciaio	Zincata a caldo	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Acciaio	Zincata a caldo	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm
010M12	592070	Acciaio	Elettrozincato	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Acciaio	Elettrozincato	M16	13 mm	24 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione barra	Spessore	Dimensione del filo
010M10	592060	Acciaio	Elettrozincato	M10		

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

