

Inserto pistola per unghie



CARATTERISTICHE

Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga

Ideale per fissare scatole di giunzione, scatole elettriche e canaline in plastica

Aiuta a prevenire i danni durante il fissaggio su materiali fragili

Funziona con nVent CADDY Clip Fissacavo in Metallo

Non contiene alogeni

SPECIFICHE

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Diametro (Ø) | A. | Altezza (H) | Dimensione del foro (HS) |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------|------|-------------|--------------------------|
| IGBSF | 182052 | Nylon | 19 mm | 6 mm | 8.5 mm | 3 mm |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

L'inserto per chiodatrici a gas o a batteria è compatibile con i seguenti modelli di chiodatrici: BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o modelli equivalenti.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

