

# Connettore filettato del tubo



## CARATTERISTICHE

Fissa i tubi filettati a morsetti per tubi PX


Connettore femmina-femmina

## SPECIFICHE

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                                  | Finitura       | Filettatura (G) | Altezza (H) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| PTC050EG          | 578730          | Acciaio                                    | Elettrozincato | 1/2"            | 18 mm       |
| PTC050S6          | 578800          | Acciaio<br>inossidabile 316<br>(EN 1.4401) |                | 1/2"            | 18 mm       |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

