

# Saldatrice completa cavo-nastro, alimentazione

## Data Solutions



### CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

### SPECIFICHE

**Materiale:** Grafite; Acciaio; Termoplastici

**Stile terminale collegamento:** W

Table 1/1

| Codice a catalogo | Tipo di rotaia                          | Dimensioni del conduttore    | Diametro esterno del conduttore, nominale | Modello saldatore | Orientamento |
|-------------------|---|------------------------------|---|-------------------|--------------|
| PBKY301RH         | UIC60                                   | 50 mm <sup>2</sup> Coassiale | 8.89mm                                    | T20               | Destra       |
| PBWT202JRH        | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb | 2/0 Cordatura                | 12.19mm                                   | T20               | Destra       |
| PBWT202JLH        | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb | 2/0 Cordatura                | 12.19mm                                   | T20               | Sinistra     |
| PBWT20X5RH        | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb | 95 mm <sup>2</sup> Cordatura | 15.52mm                                   | T20               | Destra       |
| PBWT20X5LH        | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb | 95 mm <sup>2</sup> Cordatura | 15.52mm                                   | T20               | Sinistra     |

| Codice a catalogo | Tipo di rotaia                          | Dimensioni del conduttore | Diametro esterno del conduttore, nominale | Modello saldatore | Orientamento |
|-------------------|---|---------------------------|---|-------------------|--------------|
| PBWT202WLH        | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb | 250 kcmil<br>Cordatura    | 19.05mm                                   | T20               | Sinistra     |
| PBWT202WRH        | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb | 250 kcmil<br>Cordatura    | 19.05mm                                   | T20               | Destra       |
| PBWT203SRH        | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb | 500 kcmil<br>Cordatura    | 26.42mm                                   | T20               | Destra       |
| PBWT203SLH        | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb | 500 kcmil<br>Cordatura    | 26.42mm                                   | T20               | Sinistra     |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**