We connect and protect

Isolatori basso voltaggio, Metrica, 35 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M10

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

ISOTP35M10

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

- Non contiene alogeni
- Resistenza elevata alla corrente di dispersione
- Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici
- Rinforzato in fibra di vetro
- Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC
- Conforme a RoHS

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

- Numero articolo: 548490
- Materiale: Acciaio; Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Finitura: Elettrozincato

Temperatura di funzionamento: –40 to 130°C

Classificazione dell'infiammabilità: UL® 94V-0

È conforme a: IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)

Rigidità dielettrica, IEC 61439.1: 3500 VCA a 1 min

Rigidità dielettrica, UL: 1500

Tensione di isolamento: 1000; 1500

Altezza (H): 35mm

Larghezza esagono (W): 41mm

Profondità (D): 46mm

Dimensioni delle filettature (TS): M10

Profondità filettatura (TD): 10mm

Diametro (Ø): 34mm

Carico statico 1 (F1): 1100daN

Carico statico 2 (F2): 800daN

Peso unitario: 0.09kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La dispersione e le distanze di gioco devono esser conformi allo standard applicativo pertinente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.