

Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.200 mm², 500 mm

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

PBC1200X500



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ideale per collegamenti trasformatore-blindosbarra

Le estremità solide possono essere forate per adattarsi ai progetti specifici del cliente

Connessione elettrica super flessibile e buona resistenza alle vibrazioni

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 564030

Materiale: Rame

Finitura: Rivestito in stagno

Diametro filo: 0.15mm

Sezione trasversale: 1200mm²

ΔT 30 K: 1982A

ΔT 50 K: 2626A

Lunghezza (L): 500mm

A.: 125mm

B: 120mm

C: 17.5mm

Coefficiente di corrente 2 barre: 1.6

Peso unitario: 7.16kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Se usato in parallelo, è necessario che le due derivazioni siano installate con una distanza minima uguale allo spessore della derivazione, per permettere il raffreddamento dell'aria.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE