

# Stampo dello strumento per crimpatura e compressione, tipo M2, DIN46235 per applicazioni pesanti, 185 mm<sup>2</sup> A trefoli, 350 kcmil A trefoli

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

---

**PKM2185**



### CARATTERISTICHE

---

Adatto per capicorda e connettori

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Numero articolo: 716951

Tipo di capocorda/connettore: DIN46235 per applicazioni pesanti

Dimensioni del conduttore: 185 mm<sup>2</sup> A trefoli; 350 kcmil A trefoli

Larghezza della crimpatura: 5mm

Strumento: M2H; M2M

### AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.