


Interruttore di contatto porta senza cavo

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

20118-810



Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa. Questo prodotto è facile da maneggiare grazie alla tecnologia plug and play.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Interruttore di contatto portiera (senza cavo di collegamento)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Switch

Profondità: 33.5mm

Altezza: 76.5mm

Temperatura di esercizio: -25 to 75°C

Grado di protezione: IP66

Larghezza: 31mm

È conforme a: UL® 508; EN 50047 forma B

Corrente nominale: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Quantità nella confezione: 1

Tensione: 24 – 230V

Dimensione del filo: 0.5 – 2.5mm²

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per l'installazione dell'interruttore porta (Varistar, Novastar, Eurorack).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE