


Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL7035

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

30118-304



Pannelli anteriori in alluminio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Alluminio, spessore 4 o 3 mm, con finitura anodizzata o verniciata

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 5U

Profondità (D): 3mm

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Montaggio: Anteriore a vite

Finitura: Verniciato a polvere

Finitura anteriore: Verniciata

Finitura posteriore: Verniciata

Schermatura EMC: N.

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Larghezza rack: 95HP

Tipo: Pannello frontale da 19"

Larghezza (W): 483mm

Net Weight: 0.859kg

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole positions. The plate has a total width of 483 and a total height of H . The distance from the left edge to the center of the first hole is 9. The distance between the centers of the first and second holes is 465. The distance between the centers of the second and third holes is $X1$. The distance between the centers of the third and fourth holes is $X2$. The distance between the centers of the fourth and fifth holes is $X1$. The distance from the center of the fifth hole to the right edge is D .

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE