

Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, tastiera francese

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

60118-582



Progettato per il montaggio su rack standard da 19"
progettato per il comfort Design robusto per l'uso pesante o
il funzionamento in ambienti difficili

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Chassis monitor a colori TFT da 17" estraibile, 1 U (risoluzione 1280 x 1024; collegamento all'interfaccia VGA)

Tastiera con layout tastiera in diverse lingue (collegamento tramite USB)

Touchpad integrato (collegamento tramite USB)

Tensione di alimentazione: Ampia gamma di ingressi (tensione nominale di rete da 110 a 240 V CA), alimentazione di tensione 12, 24 e 48 V CC su richiesta

Montaggio regolabile in profondità per diversi passi di montaggio su pannello server/guide di scorrimento; profondità di montaggio (dimensione c = spaziatura di profili da 19"): Dimensione c 470 ... 740 mm

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 1U

Quantità nella confezione: 1

Colore: Jet Black

Codice colore: RAL 9005

Profondità: 470mm

Tipo di prodotto: Cassetto per armadio/rack

Tipo: Monitor, tastiera, touchpad

Funziona con: Armadi da 19"

Tipo di tastiera: AZERTY

Net Weight: 15.6kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ulteriori versioni su richiesta. Con trackball o tastierino numerico.

Altri layout della tastiera consultare il manuale dell'utente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE