

CONTENITORE nVent gancio a J Cat HP con clip multifunzione

Data Solutions



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fissaggio rapido alla barra filettata o al filo

Completamente regolabile e semplice da riposizionare per apportare cambiamenti una volta effettuata l'installazione

Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a (e incluse) Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica

Offre una capacità di riempimento e di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi

I profili arrotondati dei supporti a J assicurano il corretto supporto del raggio di piegatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni

Alternativa economicamente vantaggiosa alle costose passerelle

Conforme a EN 50174-2

Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569

Maggiori capacità e opzioni applicative combinando i prodotti 4Z e 6Z in un'unica offerta migliorata ed efficiente

La clip multifunzione migliorata consente di ottimizzare l'inventario riducendo al contempo i rischi di pianificazione del cantiere associati a più misure differenti

SPECIFICHE

Finitura: Prezincato; nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio; Spring Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro (Ø) | Area | Capacità del cavo, Cat 5e | Capacità del cavo, Cat 6 | Capacità del cavo, Cat 6A |
|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| CAT21HP4Z34 | 181258 | 33.3mm | 1174mm ² | 50 | 40 | 25 |
| CAT32HP4Z34 | 181218 | 50mm | 2561mm ² | 90 | 60 | 35 |
| CAT16HP4Z34 | 181217 | 25mm | 690mm ² | 20 | 15 | 10 |

Table 2/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione del filo | Dimensione barra (RS) | Carico statico |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| CAT21HP4Z34 | 181258 | 3.9 – 4.8mm | 4, 6, 8, 10 | 130N |
| CAT32HP4Z34 | 181218 | 3.9 – 4.8mm | 4, 6, 8, 10 | 130N |
| CAT16HP4Z34 | 181217 | 3.9 – 4.8mm | 4, 6, 8, 10 | 130N |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I supporti non continui non possono superare la distanza di 1,5 m ai sensi del TIA 569-C.9.7.

La capacità del cavo è calcolata sulla base di un indice di riempimento pari al 70%.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE