

Striscia di connettori femmina, UTE, con ingresso Wieland®

Data Solutions



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack. Il connettore Wieland consente una facile combinazione con diversi cavi di ingresso di alimentazione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ingresso tramite spina Wieland® GST 18

Le strisce di bussole possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante il montaggio

Uscita tramite connettori femmina UTE

Montaggio orizzontale o verticale

Altezza di installazione 1 U

In conformità con NFC 61-303

SPECIFICHE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Lunghezza: | 438.5mm |
| Materiale: | Alluminio; Poliammide |
| Tipo di prodotto: | Multipresa |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Funzione | Quantità nella confezione |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 60110-357 | UTE | 6 | N. | 230V | Protezione da sovracorrente | 1 |
| 60110-356 | UTE | 6 | N. | 230V | Protezione da sovracorrente | 1 |
| 60110-346 | UTE | 8 | N. | 230V | | 1 |
| 60110-355 | UTE | 6 | N. | 230V | Protezione da sovracorrente | 1 |
| 60110-348 | UTE | 8 | N. | 230V | | 1 |
| 60110-347 | UTE | 8 | N. | 230V | | 1 |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Colore | Profondità | Finitura |
|-------------------|--------|------------|------------|
| 60110-357 | Rosso | 44mm | Anodizzato |
| 60110-356 | Nero | 44mm | Anodizzato |
| 60110-346 | Bianco | 44mm | Anodizzato |
| 60110-355 | Bianco | 44mm | Anodizzato |
| 60110-348 | Rosso | 44mm | Anodizzato |
| 60110-347 | Nero | 44mm | Anodizzato |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa di montaggio per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.