

Telaio mobile Varistar CP

Data Solutions



Telaio in acciaio saldato Varistar per requisiti di carico statico. Per l'integrazione di 19", ETSI o piastra di montaggio. Per applicazioni mobili.

CARATTERISTICHE

Saldato, finitura verniciata a polvere, grigio nero, RAL 7021

SPECIFICHE

Carico dinamico:	1000kg
Carico statico:	1600kg
Tipo di prodotto:	Telaio per armadio/rack
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
20630-206	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-235	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-234	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-248	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-205	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-233	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-232	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-249	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-196	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
20630-231	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-204	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-230	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-229	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-250	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-207	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-227	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-208	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-251	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-226	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-246	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-244	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-200	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-243	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-201	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-245	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-242	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-241	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-202	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-228	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-240	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-239	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-238	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-203	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-199	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-237	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-236	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-247	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-195	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-214	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-193	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-215	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-256	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-213	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
20630-216	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-255	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-217	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-212	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-254	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-218	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-194	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-219	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-211	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-220	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-221	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-225	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-253	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-222	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-210	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-209	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-224	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-252	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-223	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	È conforme a	Materiale del telaio	Tipo	Funziona con
20630-206	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-235	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-234	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-248	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-205	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-233	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-232	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP

Codice a catalogo	Codice colore	È conforme a	Materiale del telaio	Tipo	Funziona con
20630-249	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-196	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-231	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-204	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-230	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-229	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-250	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-207	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-227	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-208	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-251	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-226	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-246	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-244	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-200	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-243	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-201	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-245	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-242	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-241	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP

Codice a catalogo	Codice colore	È conforme a	Materiale del telaio	Tipo	Funziona con
20630-202	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-228	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-240	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-239	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-238	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-203	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-199	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-237	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-236	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-247	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-195	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-214	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-193	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-215	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-256	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-213	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-216	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-255	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-217	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-212	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP

Codice a catalogo	Codice colore	È conforme a	Materiale del telaio	Tipo	Funziona con
20630-254	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-218	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-194	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-219	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-211	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-220	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-221	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-225	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-253	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-222	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-210	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-209	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-224	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-252	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP
20630-223	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Cellulare	Varistar CP

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE