

Dado cieco CAPB con vite filettata



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare con il distanziatore DH e lo spaziatore

SPECIFICHE

Temperatura:	80 °C Max
Finitura:	Elettrozincato
Materiale:	Acciaio;Polistirene
Classificazione dell'infiammabilità:	UL® 94HB

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza filettatura (TL)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Peso unitario
CAP-CAPB6	560850	M6	8mm	12 mm	14 mm	0 kg
CAP-CAPB5	560840	M5	8mm	12 mm	14 mm	0 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE