

Dado cieco CAPN



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare con il distanziatore DH e lo spaziatore

SPECIFICHE

Temperatura: 80 °C Max
Classificazione dell'infiammabilità: UL® 94HB


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni delle filettature (TS)	Profondità filettatura (TD)	Altezza (H)	Larghezza (W)
CAP-CAPN16	560830	Polistirene, Ottone	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN6	560810	Polistirene	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN5	560800	Polistirene	M5	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN15	560820	Polistirene, Ottone	M5	8mm	12 mm	14 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
CAP-CAPN16	560830	0 kg
CAP-CAPN6	560810	0 kg
CAP-CAPN5	560800	0 kg
CAP-CAPN15	560820	0 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE