

## Profondità profilo interno per HDW, DIPH



Il sistema di profilati DIPH è un profilato largo 40 mm e alto 25 mm da montare sui lati e sulla base della casse della gamma HDW. Presenta una serie di fori su due file e può essere utilizzato insieme ai profilati CLPK e CLPF. Non è necessaria alcuna lavorazione.

### CARATTERISTICHE

Descrizione: Il sistema del profilato DIPH è un profilato largo 40 mm e alto 25 mm da montare sui lati e sulla base della casse della gamma HDW. Presenta una serie di fori a due file e può essere utilizzato insieme ai profilati CLPK e CLPF. Non è necessaria alcuna lavorazione.

Quantità nell'imballaggio: 4 profili inclusi accessori di fissaggio.

Materiale: In acciaio zincato.

## SPECIFICHE

---

**Materiale:** Acciaio

**Finitura:** Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Carico nominale	Materiale della cassa
DIPH210	25mm	40mm	210mm	150N	Acciaio inossidabile
DIPH300	25mm	40mm	300mm	150N	Acciaio inossidabile

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**