

Guide DIN, PP



Una guida DIN che può essere tagliata a misura. Facilita le operazioni di fornitura e installazione.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Conforme a EN 60715.

Materiale: Acciaio elettrozincato.

Quantità nell'imballaggio: 15x2 m.

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

SPECIFICHE

Finitura: Zincato

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Fori inclusi	Tipo di foro
PP0515H	5mm	15mm	Sì	Omega
PP0735H	7.5mm	35mm	Sì	Omega
PP0735	7.5mm	35mm	N.	Omega
PP1535H	15mm	35mm	Sì	Omega
PP1532	15mm	32mm	N.	G
PP1532H	15mm	32mm	Sì	G
PP1535	15mm	35mm	N.	Omega

Quantità di fori: 18

Diametro foro: 5.2mm min

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

H= con fori.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE