

## Profili di montaggio verticale, AVB



Questi profili di montaggio forniscono ulteriori possibilità di montaggio, aumentando la flessibilità per il montaggio di accessori e componenti elettrici.

### CARATTERISTICHE

---

Descrizione: Per il montaggio di telai girevoli a tutta altezza e parziale. Il SFBP è montato direttamente al AVB. Dotato di fori passo 25 mm. Per altre tipologie di montaggio possono essere utilizzati dadi a gabbia CNM. Montato su fori delle cerniere del telaio frontale della carpenteria. Nel caso di carpenterie in acciaio inox è richiesta una lavorazione.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 paio con accessori di montaggio.

## SPECIFICHE

**Spessore:** 2mm  
**Finitura:** Zincato  
**Materiale:** Lamiera d'acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa
AVB1200	1200mm	86mm	21mm	Lamiera d'acciaio
AVB0600	600mm	86mm	21mm	Lamiera d'acciaio
AVB1000	1000mm	86mm	21mm	Lamiera d'acciaio
AVB0800	800mm	86mm	21mm	Lamiera d'acciaio
AVB1400	1400mm	86mm	21mm	Lamiera d'acciaio

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**