


P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M

CODICE A CATALOGO

EL12P14LN



CERTIFICAZIONI



Kontrollrådet

Kontrollrådet



CARATTERISTICHE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio

Finitura: Semplice

Versione della progettazione: Mondiale (materiali disponibili globalmente)

Dimensioni tondino spiralato, unità metriche: 12 mm

Dimensioni tondino spiralato, USA: # 4

Dimensioni tendino spiralato, Canada: 10 MLN

Diametro (\varnothing): 25 mm

Lunghezza 1 (L1): 98 mm

Lunghezza 2 (L2): 105 mm

Profondità della barra (BD): 19mm

Distanza tra le barre 1 (BG1): 60mm

Distanza tra le barre 2 (BG2): 67mm

Corpo dell'accoppiatore (CB): 46mm

Peso unitario: 0.26 kg


Progettato per soddisfare: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (125% di resa specificata);ACI 318 tipo 2 (trazione specificata);ACI 349;ACI 359;AS3600

Quantità nella confezione: 82

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE