nVent | LENTON

We connect and protect

# P14 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design, 16 mm, #5, 15M

## CODICE A CATALOGO

**EL16P14LFN**



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

## CARATTERISTICHE

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

| |
|---|
| Materiale: Acciaio |
| Finitura: Semplice |
| Regolazione dell'accoppiatore: Standard |
| Dimensioni tondino spiralato, unità metriche: 16 mm |
| Dimensioni tondino spiralato, USA: # 5 |
| Dimensioni tondino spiralato, Canada: 15 MLN |
| Diametro (Ø): 30 mm |
| Corpo dell'accoppiatore (CB): 54mm |
| Profondità della barra (BD): 24mm |
| Dimensioni delle filettature (TS): M22 |
| Peso unitario: 0.2 kg |
| Quantità nella confezione: 80 |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## SCHEMI




## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

**Europa**
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

**Europa**
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

**APAC**
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.