


Pannello frontale da 19", ventilato

I pannelli anteriori ventilati consentono la dissipazione del calore attraverso i fori.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

I pannelli anteriori ventilati (alluminio) consentono la dissipazione del calore

SPECIFICHE

Larghezza rack:	95HP
Materiale:	Alluminio
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Finitura	Montaggio	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30118-962	1U	Verniciato a polvere	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata
30702-047	1U	Anodizzato	Anteriore a vite	1	Anodizzato	Anodizzato
30702-056	1U	Verniciato a polvere	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata
30702-044	1U	Anodizzato	Anteriore a vite	1	Grezzo	Conduttivo


Codice a catalogo	Altezza delrack	Finitura	Montaggio	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30118-963	2U	Anodizzato	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata
30702-048	2U	Anodizzato	Anteriore a vite	1	Anodizzato	Anodizzato
30702-057	2U	Verniciato a polvere	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata
30118-964	3U	Verniciato a polvere	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata
30702-058	3U	Verniciato a polvere	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata
30702-046	3U	Anodizzato	Anteriore a vite	1	Grezzo	Grezzo
30702-045	2U	Anodizzato	Anteriore a vite	1	Grezzo	Grezzo
30702-049	3U	Anodizzato	Anteriore a vite	1	Anodizzato	Anodizzato

Table 2/2						
Codice a catalogo	Bordi trattati	Codice colore	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo	Larghezza (W)
30118-962		RAL 7021	N.	43.6mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30702-047	Sì		N.	43.6mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30702-056		RAL 7035	N.	43.6mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30702-044			N.	43.6mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30118-963		RAL 7021	N.	88.1mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30702-048	Sì		N.	88.1mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30702-057		RAL 7035	N.	88.1mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30118-964		RAL 7021	N.	132.5mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30702-058		RAL 7035	N.	132.5mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30702-046			N.	132.5mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30702-045			N.	88.1mm	Pannello frontale da 19"	483mm
30702-049	Sì		N.	132.5mm	Pannello frontale da 19"	483mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE