


# Kit di montaggio combinato per telaio



Il montaggio combinato consente di dividere un supporto o un contenitore alto 6 U in sezioni 2 x 3 U e 6 U. Sono disponibili diverse versioni.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Progettato per accettare Euroboard (100 mm di altezza) e Euroboard doppi (233,35 mm di altezza)

Suddivisione dell'area di assemblaggio 6 U in: 2 x 3 U, 1 x 6 U

## SPECIFICHE

<b>Altezza del rack:</b>	6U
<b>Tipo:</b>	Combinato
<b>Famiglia di prodotti:</b>	EuropacPRO
<b>Tipo di prodotto:</b>	Kit di montaggio
<b>Funziona con:</b>	Rack secondari

Table 1/1

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Larghezza rack 1	Larghezza rack 2	Materiale
24562-440	1	40HP	42HP	Alluminio, Lega di zinco
24562-442	1	42HP	40HP	Alluminio, Lega di zinco
24562-484	1	84HP		Alluminio, Lega di zinco

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Larghezza rack 1	Larghezza rack 2	Materiale
24562-420	1	20HP	62HP	Alluminio, Lega di zinco
24562-463	1	63HP	19HP	Alluminio, Lega di zinco

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Da ordinare separatamente: Pannello anteriore 6 U, 2 HP per coprire il montante.

Non è possibile utilizzare le seguenti guide: Tipo "accessorio", tipo "accessorio, rinforzato" e tipo "per circuito stampato da 4,4".

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**