


Kit unità a innesto con maniglia IEL per i/o posteriore, schermato, nero, 3 U, 8 CV

CODICE A CATALOGO

20848-752



Unità a innesto, con impugnatura nera per inseritore/estrattore IEL, 3 U, gruppo i/o posteriore. Il pannello frontale a U consente la schermatura con una guarnizione in tessuto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale a U per guarnizione in tessuto

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 700 N (per coppia)

Abilitare l'installazione di un microinterruttore

Abilitare l'installazione dei piedini di codifica in conformità con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 8HP

Quantità nella confezione: 1

Tipo di maniglia: IEL

Montaggio: IO posteriore avvitato

Tipo di guarnizione: Tessuto

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Inciso

Bordi trattati: N.

È conforme a: CODICE 60297-3-102; IEEE 1101,10; CODICE 60297-3-103; IEEE 1101,1/11

Schermatura EMC: Sì

Finitura: Anodizzato; Passivato

Altezza (H): 128.4mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale


Altezza del rack: 3U

Tipo: Pannello frontale con maniglia (PIU)

Larghezza (W): 40.3mm

Net Weight: 0.1kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE