


Sistema CPCI con alimentatore ATX, 3 U, 8 slot

CODICE A CATALOGO

24579-031



Sistema CompactPCI 3U senza ventola con gabbia per schede verticale per otto schede 3U e otto schede RTM. Con alimentatore ATX integrato.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG 2,0 rev. 3,0

Sistema con gabbia per schede verticale. Formato scheda anteriore: 3 U, profondità 160 mm; i/o posteriore: 3 U, profondità 80 mm

Backplane 8 slot, 3 U, 32 bit; slot di sistema destro; 8 HP CPU wide

Dissipazione del calore per convezione, flusso d'aria dal basso verso l'alto

ALIMENTATORE ATX, 300 W.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 8

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: 3 U CompactPCI

Trasferimento dati: Bus PCI a 32 bit

Potenza per slot: 10W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Altezza del rack: 3U

Tipo di alimentazione: (1) PSU ATX

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: Sì

È conforme a: PICMG 2.0 R3.0

Profondità: 275mm

Altezza: 132.55mm

Net Weight: 8.86kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE