


Guida orizzontale, anteriore, tipo L-OD, leggera, senza labbro, 28 CV

CODICE A CATALOGO

34560-028



Combinations of horizontal rails and side panels

	"4" can be combined. "2" combinations not recommended			
Horizontal rail	-	+	+	+
Horizontal rail	+	+	+	+
Horizontal rail	+	+	-	-
Side panel	Light x 1	Fluorescent 2	Heavy x 10	Rugged x 2

Side panel

La guida orizzontale senza labbro consente l'uso di configurazioni come un pannello frontale a 6 U per un portapacchi diviso in 2 x 3 U.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per l'installazione dietro il pannello anteriore a larghezza completa

< 28 CV per non stampare

Senza labbro (L-de)

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 28HP

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato

Lunghezza: 147.32mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Luce, OD

Funziona con: Rack secondari; Custodie

Gross Weight: 0.046kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE