

Guida orizzontale, posteriore, tipo H-MZ, pesante, con guida Z, 20 CV

CODICE A CATALOGO

34560-920



Combinations of horizontal rails and side panels

	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Aluminum	-	+	+	+
Aluminum	+	+	+	+
Aluminum	+	+	-	-
Horizontal rail	Light	Medium	Heavy	Super

Legend: + = can be combined, - = combination not recommended

La guida orizzontale, tipo pesante con MZ consente l'uso di connettori DIN. I connettori sono conformi alla norma EN 60603-2.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio diretto di connettori conformi a EN 60603 (DIN 41612)

Con guida Z per carico meccanico elevato (H-MZ)

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 20HP

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato

Lunghezza: 106.68mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Per impieghi pesanti, MZ

Funziona con: Rack secondari; Custodie

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE