


Piastra di montaggio per contenitore da 19" e sottorack, 84 HP, lunghezza scheda 220 mm

CODICE A CATALOGO

34562-752



Material	HP	W	w	D
34562745	28	146,87	137,16	112,50
34562749	28	146,87	137,16	172,50
34562753	28	146,87	137,16	232,50
34562757	28	146,87	137,16	292,50
34562746	42	217,99	208,28	112,50
34562750	42	217,99	208,28	172,50
34562754	42	217,99	208,28	232,50
34562758	42	217,99	208,28	292,50
34562747	63	324,67	314,96	112,50
34562751	63	324,67	314,96	172,50
34562755	63	324,67	314,96	232,50
34562759	63	324,67	314,96	292,50
34562748	84	431,35	421,64	112,50
34562752	84	431,35	421,64	172,50
34562756	84	431,35	421,64	232,50
34562760	84	431,35	421,64	292,50
34562870	84	431,35	421,64	352,50
34562871	84	431,35	421,64	412,50

Piastra di montaggio per componenti pesanti o assemblaggi elettronici proprietari. Adatto per RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO ed EuropacPRO.

Le guide tipo 4,4? E tipo rinforzato non possono essere utilizzate in combinazione con una piastra di montaggio. Il coperchio superiore/inferiore che verrà inserito nella scanalatura della luce (tipo L) le guide orizzontali non possono essere utilizzate in combinazione con una piastra di montaggio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per l'assemblaggio di componenti pesanti

Piastra di montaggio, larghezza completa: La piastra di montaggio è larga quanto la valigetta portabagagli/sistema ed è fissata ai pannelli laterali

Piastra di montaggio, larghezza parziale: La piastra di montaggio a larghezza parziale fissata al pannello laterale mediante una striscia di montaggio

La piastra del telaio non può essere combinata con i coperchi superiore/inferiore EMC

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 84HP

Quantità nella confezione: 1

Profondità: 172.5mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; CompacPRO; RatiopacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Piastra di montaggio

Larghezza: 431.35mm

Funziona con: Rack secondari

Net Weight: 0.37kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente il kit di assemblaggio per la piastra di montaggio.

Altre versioni su richiesta.

Strisce di fissaggio richieste per larghezza parziale, da ordinare separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE