


# Maniglia del vassoio, dimensione 2

## CODICE A CATALOGO

**60225-012**



La maniglia del vassoio può essere agganciata in una fessura nel pannello laterale di una custodia. 2 misure disponibili.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Capacità di carico statico 30 kg/coppia

Spessore pannello laterale min. 1,0 mm

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 79mm

Larghezza: 187mm

Profondità: 22mm

Quantità nella confezione: 1

Tipo di maniglia: Impugnatura del vassoio

Classificazione dell'inflammabilità: UL® 94V-0

Colore: Nero

Materiale: Policarbonato

Famiglia di prodotti: RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; CompacPRO; Comptec

Tipo di prodotto: Manopola

Carico statico: 30kg

Tipo: Statico

Funziona con: Custodie

Net Weight: 0.064kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**