


Chiave maniglia estrattore modulo 1



Chiave impugnatura estrattore forma 1, utilizzabile per estrarre PCB. Le maniglie sono disponibili nelle versioni nero o grigio e superiore e inferiore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Maniglia UL 94 V-0, cuscinetto Zn pressofuso

A 6 U, la posizione della scheda stampata può essere spostata di 1 HP a destra scambiando le maniglie superiore e inferiore. Ciò crea spazio per i componenti SMD sul lato sinistro

Ordinare le viti a collare separatamente.

SPECIFICHE

Tipo:	Estrattore
Funziona con:	Pannelli frontali
Tipo di prodotto:	Manopola
Materiale:	Policarbonato

Table 1/1

Codice a catalogo	Colore	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Classificazione dell'inflammabilità
-------------------	--------	---------------------------	------------------	-------------------------------------

20817-325	Grigio	1	Modulo estrattore 1, parte inferiore	UL® 94V-0
20817-346	Nero	1	Modulo estrattore 1, parte superiore	UL® 94V-0
20817-345	Nero	1	Modulo estrattore 1, parte inferiore	UL® 94V-0
20817-326	Grigio	1	Modulo estrattore 1, parte superiore	UL® 94V-0

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE