


Pannello anteriore, piatto, non schermato, forature D-Sub



Pannello frontale piatto con fessura per connettori D-Sub.
Versione non schermata.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Versione senza schermatura

Al, 2,5 mm, anteriore anodizzato, posteriore conduttivo

SPECIFICHE

Altezza del rack:	3U
Larghezza rack:	4HP
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale

Tipo:

Pannello frontale senza maniglia

Table 1/2

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Numero di pin	Bordi trattati
30118-343	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	(1) 25	N.
30118-345	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	(2) 15	N.
30118-344	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	(2) 9	N.
30118-346	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	(2) 25	N.
30118-347	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	(3) 9	N.
30118-342	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	(1) 15	N.
30118-341	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	(3) 9	N.

Table 2/2

Codice a catalogo	È conforme a	Profondità (D)	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
30118-343	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	N.	128.4mm	19.98mm
30118-345	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	N.	128.4mm	19.98mm
30118-344	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	N.	128.4mm	19.98mm
30118-346	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	N.	128.4mm	19.98mm
30118-347	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	N.	128.4mm	19.98mm
30118-342	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	N.	128.4mm	19.98mm
30118-341	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	N.	128.4mm	19.98mm


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.).
 Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE