


# Coperchio laterale a saldare per circuito stampato

Un coperchio laterale a saldare protegge meccanicamente il lato a saldare di un circuito stampato.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Protezione meccanica del lato di saldatura

Adatto per Euroboard 100 x 160 mm

## SPECIFICHE

<b>Tipo di prodotto:</b>	Copertura
<b>Funziona con:</b>	Pannelli frontali
<b>Materiale:</b>	Polipropilene
<b>Tipo:</b>	Coperchio laterale a saldare

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Temperatura	Classificazione dell'infiammabilità
61000-007	3U	1	55°C min	UL® 94V-0
61000-177	3U	1	85°C min	UL® 94V-0
61000-012	6U	1	55°C min	UL® 94V-0

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

I materiali del coperchio del circuito stampato sono certificati UL. La prova è stata condotta con uno spessore del materiale di 1,5 mm.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**