


# Cofano anteriore PropacPRO



La parte inferiore del cofano anteriore incernierata può essere montata su una custodia PropacPRO. Protegge il circuito stampato da operazioni accidentali. È possibile installare un blocco retroinstallabile.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Montaggio delle cerniere nella parte superiore o inferiore

Serratura (max. 2) sostituibile a posteriori

In vetro acrilico, incernierato, rimovibile

Il coperchio laterale (elemento 5) funge anche da schermatura EMC verticale dei pannelli laterali

## SPECIFICHE

<b>Altezza del rack:</b>	3U
<b>Funziona con:</b>	Custodie
<b>Tipo di prodotto:</b>	Piastra di copertura
<b>Tipo:</b>	Cappuccio anteriore
<b>Famiglia di prodotti:</b>	PropacPRO
<b>Materiale:</b>	Termoplastici

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Profondità
24576-080	28HP	1	
24576-083	84HP	1	175mm
24576-082	63HP	1	

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Profondità
24576-081	42HP	1	

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non può essere combinato con elementi di disegno.

Altre altezze disponibili su richiesta.

Prima del montaggio dei piedini del cofano devono essere fissati alla custodia; da ordinare separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**