

# Maniche per M2.5



Il manicotto guida la vite a collare durante il fissaggio del pannello anteriore.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Il manicotto guida la vite a collare durante il fissaggio del pannello anteriore

Il manicotto è inserito nel foro allungato del pannello anteriore

## SPECIFICHE

**Funziona con:** Pannelli frontali

**Tipo di prodotto:** Manicotto

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Quantità nella confezione	Codice colore	Profondità (D)
21100-886	Ottone	Rivestimento superiore organico		100		4.4mm
21100-662	Acciaio inossidabile			100		4.4mm
21100-660	Ottone	Nichelato		100		4.4mm
21100-591	Poliammide 6		Jet Black	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Poliammide 6		Grigio ghiaia	100	RAL 7032	6.9mm

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Quantità nella confezione	Codice colore	Profondità (D)
21100-659	Ottone	Nichelato		10		
21100-661	Acciaio inossidabile			10		
21100-885	Ottone			10		

Table 2/2


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Classificazione dell'infiammabilità
21100-886	6mm	8mm	
21100-662	6mm	8mm	
21100-660	6mm	8mm	
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-659			
21100-661			
21100-885			

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I manicotti metallici sui pannelli anteriori parziali devono essere inseriti a pressione.

Tutti i manicotti possono essere utilizzati per il pannello anteriore > 2 CV.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**