

Multipresa, SCHUKO, con ingresso Wieland®



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack. Il connettore Wieland consente una facile combinazione con diversi cavi di ingresso di alimentazione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Altezza di installazione 1 U

Uscita tramite connettori femmina SCHUKO

Ingresso tramite spina Wieland® GST 18

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Montaggio orizzontale o verticale

In conformità alla normativa DIN 57620

SPECIFICHE

- Lunghezza:** 438.5mm
Materiale: Alluminio; Poliammide
Tipo di prodotto: Multipresa

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità di prese	Prese commutate	Tensione CA	Funzione	Quantità nella confezione
60110-354	SCHUKO	6	N.	230V	Protezione da sovracorrente	1

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità di prese	Prese commutate	Tensione CA	Funzione	Quantità nella confezione
60110-353	SCHUKO	6	N.	230V	Protezione da sovracorrente	1
60110-343	SCHUKO	8	N.	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	N.	230V	Protezione da sovracorrente	1
60110-345	SCHUKO	8	N.	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	N.	230V		1

Table 2/2

Codice a catalogo	Colore	Profondità	Finitura
60110-354	Rosso	44mm	Anodizzato
60110-353	Nero	44mm	Anodizzato
60110-343	Grigio	44mm	Anodizzato
60110-352	Grigio	44mm	Anodizzato
60110-345	Rosso	44mm	Anodizzato
60110-344	Nero	44mm	Anodizzato

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE