

Armadietto server Varistar CP



Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.

CARATTERISTICHE

Armadietto preconfigurato e pronto all'uso

Capacità statica di carico fino a 1600 kg, dinamica 1000 kg

Classe di protezione ingresso IP 20

Possibilità di installazione di diverse apparecchiature IT

Pannelli pneumatici integrati per il raffreddamento anteriore e posteriore

Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia

SPECIFICHE

Carico statico:	1600kg
Tipo di prodotto:	Rack
Codice colore del rivestimento:	RAL 7021
Materiale del telaio:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Materiale del rivestimento	Larghezza	Colore del rivestimento	Profondità
10630-019	47U	2200mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-017	42U	2000mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Materiale del rivestimento	Larghezza	Colore del rivestimento	Profondità
10630-023	42U	2000mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-020	47U	2200mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Quantità nella confezione	Carico dinamico	Finitura	Materiale
10630-019	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-017	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-026	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-023	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-018	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-020	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-024	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-025	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE