

# Pannello laterale Varistar CP, diviso, fissato a vite



Avvitare i due pannelli laterali per chiudere l'alloggiamento Varistar CP.

## CARATTERISTICHE

Acciaio, 1 mm

2 pannelli laterali separati senza kit di messa a terra

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Pannello per armadio/rack

**Grado di protezione:** IP20

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Tipo
21630-060	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-052	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-055	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-054	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-056	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-057	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-058	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-059	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-053	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**