

Staffa a parete verticale esterna APX



CARATTERISTICHE

Staffa da muro per profili a C e profili strut

Completo di fissaggi

SPECIFICHE

Table 1/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Finitura | Tipo di profilato | Tipo di profilo strut | Altezza (H) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| APXE23EG | 584710 | Acciaio | Elettrozincato | E2L, E2, E3 | | 114 mm |
| APXE01EG | 584715 | Acciaio | Elettrozincato | E0L, E0, E1 | | 114 mm |
| APXE4STRUTE G | 584725 | Acciaio | Elettrozincato | E4 | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 144 mm |
| APXSTRUTS6 | 584820 | Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401) | | | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 144 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Spessore (T) | A. | B | C |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| APXE23EG | 584710 | 50 mm | 5 mm | 36 mm | 12 mm | 19 mm |
| APXE01EG | 584715 | 50 mm | 5 mm | 31 mm | 12 mm | 19 mm |
| APXE4STRUTE G | 584725 | 70 mm | 5 mm | 43 mm | 12 mm | 19 mm |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Spessore (T) | A. | B | C |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| APXSTRUTS6 | 584820 | 70 mm | 6 mm | 43 mm | 12 mm | 19 mm |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

