

# Staffa a parete orizzontale esterna APY



## CARATTERISTICHE

Staffa da muro per profili a C e profili strut, orientamento orizzontale

Completo di fissaggi

## SPECIFICHE

Table 1/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Finitura       | Tipo di profilato | Tipo di profilo strut          | Altezza (H) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| APYSTRUTS6        | 584840          | Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401) |                |                   | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 50 mm       |
| APYE23EG          | 584740          | Acciaio                              | Elettrozincato | E2L, E2, E3       |                                | 40 mm       |
| APYE4STRUTEG      | 584751          | Acciaio                              | Elettrozincato | E4                | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 50 mm       |
| APYE01EG          | 584758          | Acciaio                              | Elettrozincato | E0L, E0, E1       |                                | 40 mm       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Spessore (T) | A.    | B     | C     |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| APYSTRUTS6        | 584840          | 144 mm        | 5 mm         | 43 mm | 12 mm | 19 mm |
| APYE23EG          | 584740          | 124 mm        | 5 mm         | 36 mm | 12 mm | 19 mm |
| APYE4STRUTEG      | 584751          | 144 mm        | 5 mm         | 43 mm | 12 mm | 19 mm |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Spessore (T) | A.    | B     | C     |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| APYE01EG          | 584758          | 124 mm        | 5 mm         | 31 mm | 12 mm | 19 mm |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

