


Morsetto per fascio EBC



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Facile installazione alle flange della trave

Un foro passante da 10,5mm permette il supporto di carichi statici fino a 450N mediante barre filettate M6, M8 o M10

Tre fori filettati M6 permettono il fissaggio di scatole elettriche direttamente sotto o a fianco della putrella

SPECIFICHE

Finitura: nVent CADDY Armour


Materiale: Acciaio armonico

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione barra (RS) | Dimensione del foro (HS) | Spessore della flangia (FT) | Coppia (TQ) | Carico statico |
|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| EBC | 170380 | 6 | 10.5 mm | 16 mm Max | 3 N·m | 450N |
| EBCSP25 | 172430 | 6 | 10.5 mm | 16 mm Max | 3 N·m | 450N |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a l.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza clienti
 Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

