

510 nVent CADDY EZ Riser, Acciaio, EG, 12" tubo, 300 DN, 324 mm OD

CODICE A CATALOGO

5101200EG



510 nVent CADDY EZ Riser è un collare per tubi a chiusura rapida, ideale per supportare tubi in acciaio verticali dove è disponibile uno spazio sufficiente. Questa soluzione pronta all'uso è dotata di fori asolati per semplificare l'assemblaggio ed eliminare la necessità di altra bulloneria. Grazie al design con teste delle rondelle scanalate, gli installatori possono facilmente assemblare l'EZ Riser con un unico utensile.

CARATTERISTICHE

È necessario un solo utensile per il serraggio grazie alle teste delle rondelle scanalate

È conforme alle norme Federal Specification WW-H-171 (Tipo 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 8)

Conforme alla specifica federale WW-H-171 (Tipo 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 8)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 179338

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del tubo: 12"

NB/DN: 300

Diametro esterno (OD): 324 mm

Dimensione del foro (HS): 17 mm

A.: 569 mm

B: 51 mm

Carico statico: 12000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il collare è adatto a tubi in acciaio e deve essere installato sotto a un giunto o un'aletta di taglio e serrato con dadi alla coppia prescritta.

Fori ovalizzati e bulloni solo per tubi fino a 12".

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

