

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 88–98 mm OD, 3" tubo, 80 DN

CODICE A CATALOGO

MFD098



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 586012

Materiale: Acciaio;Gomma EPDM-SBR

Finitura: Elettrozincato

Temperatura: -50 to 110 °C

Colore: Nero

Diametro esterno (OD): 88 - 98 mm

Dimensione del tubo: 3"

NB/DN: 80

Dimensione barra (RS): M8;M10

Larghezza (W): 23 mm

Spessore (T): 1.75 mm

Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 37mm

Carico statico: 2500N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

